

LM4S / SF 1500

Рукав для жиросодержащих продуктов питания

SEMPERIT S LM4S/SF1500 

Применение:

- ☉ Гибкий спиральный рукав напорно-всасывающий, применяется при напуске и выпуске продуктов питания с содержанием жира.
- ☉ Применяется для животных и растительных масел и жиров.
- ☉ Рукав для применения в пищевой и питьевой промышленности для транспортировки молока и молочных продуктов.

Стандарты/допуски:

- ☉ BfR (раньше BgVV) XXI:2002 (Кат. 2), FDA (CFR 21 § 177.2600).

Примечания:

- ☉ Простая очистка из-за гладкой внутренней поверхности. В случае применения средств очистки необходимо соблюдать нашу специальную инструкцию.
- ☉ **ВНИМАНИЕ!** Не пригоден для сухой транспортировки.
- ☉ По запросу с пластиковой спиральной.



Температурный режим: -35°C / +80°C. парочистка: макс. +130°C /30 мин, без давления.

Запас прочности: 3,15 : 1

Внутренний слой: NBR, белый, гладкий, подходит для продуктов питания, масло и жиростойкий

Армирование: Тканевое усиление, спираль из оцинкованной стальной проволоки.

Наружный слой: PVC, синий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток текстильного бандажа.

Обозначение: белая непрерывная маркировка: „SEMPERIT S LM4S/SF 1500 - NBR Lebensmittel/Fatty Goods SD PN 10 bar“.

Вакуумная стойкость до -0,9 бар

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. дав. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса прибл. kg/m	Длина бухты (макс.) m
	мм	дюйм							
48811 2560	25,0	1	6,0	37,0	10	2	85	1,00	40
48811 3260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	10	2	105	1,25	40
48811 3865	38,0	1 1/2	6,5	51,0	10	2	120	1,45	40
48811 4070	40,0		7,0	54,0	10	2	140	1,70	40
48811 5070	50,0		7,0	64,0	10	2	160	2,00	40
48811 5055	50,0	2	5,5	61,0	10	2	160	1,75	40
48811 5155	50,8	2	5,5	62,0	10	2	160	1,80	40
48811 5355	53,0		5,5	64,0	10	2	170	1,90	40
56811 6365	63,5		6,5	76,5	10	2	210	2,35	40
56811 6570	65,0		7,0	79,0	10	2	210	2,55	40
56811 7575	75,0		7,5	90,0	10	2	250	3,20	40
56811 7670	76,2	3	7,0	90,2	10	2	250	3,30	40
56811 8080	80,0		8,0	96,0	10	2	260	3,65	40
56811 1010	102,0	4	10,0	122,0	10	4	330	5,50	40

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растяжении или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.